

製品の
ご紹介
OHMICH



内胴カーボン簡単脱着

Model : 内胴カーボンが簡単に交換でき、
より衛生的に生まれ変わった
サニタリーピーラー

OMP-8RS/20RS/30RS-2

胴体の内側のザラザラをシート状にして装着
作業終了後にシートを取り外して洗浄可能
ピッタリ装着できて尚かつ外しやすい
マグネット方式を採用



●マグネット方式でピッタリ装着できます。外すときも特別な工具など使用しませんので内部を簡単確実に洗浄できます



OMP-8RS OMP-20RS OMP-30RS-2

■能力	8～10 Kg/回	15～20 Kg/回	25～30 Kg/回
■電源	1P100V 0.2KW 3P200V 0.2KW	1P100V 0.4KW 3P200V 0.4KW	3P200V 0.74KW
■寸法	W450xD480xH700	W520xD585xH770	W615xD685xH940
■食数	100～500	500～1000	1000～3000

●代理店



株式会社 **大道産業**

群馬県前橋市西片貝町5丁目25の1

Tel 027(243)5522 Fax 027(243)1719

<http://www.ohmichi.co.jp>